


ВАТТUB SENSATION
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Габаритные размеры:


— Ванна акриловая 170*75 А0




Вид сверху:



Вид сбоку без панели:




Вид сбоку с установленной панелью:




AM.PM

SENSATION


— Ванна акриловая 180*80 A0



Вид сверху:



Вид сбоку без
панели:



Вид сбоку с
установленной
панелью:

Внимание!

Размеры на чертеже указаны в мм.

Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже, — ± 7 мм на 1 м-п.

Перед сборкой/установкой акриловых ванн необходимо удалить защитную пленку.

2. Комплект поставки:

Корпус ванны, комплект крепежа, каркас, инструкция по монтажу.

Внимание!

Ванна поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Для сборки и установки (монтажа каркаса) необходимы инструменты: ключи гаечные 19, 22, уровень строительный, отвертка крестовая.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Внимание! Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.

— во избежание повреждения поверхности ванны не допускается использование воды температурой более 60 град. С.

— Используйте для очистки ванны мягкие моющие средства или мыло.

— Не используйте для очистки ванны агрессивные моющие средства или абразивные пасты.

— Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.

— неглубокие царапины могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

ВНИМАНИЕ!!! Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!

AM·PM

AM.PM AG Tonstrasse 177 D-10115 Berlin
WWW.AMPM-WORLD.COM

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.